

**ES APG 80 DIN 120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 400 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 360° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione

Funzioni supplementari per la serie APG:

- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Versione   | 120mm <sup>2</sup> , Crimpatura dentellata |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1502790000</a>                 |
| Tipo       | ES APG 80 DIN 120                          |
| GTIN (EAN) | 4050118310832                              |
| CPZ        | 1 Pezzo                                    |

**ES APG 80 DIN 120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 315 g |
|------------|-------|

**Dati utensile di crimpatura**

|                            |                       |                     |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| Sezione capicorda          | nominale              | 120 mm <sup>2</sup> |
| Tipo/profilo di crimpatura | Crimpatura dentellata |                     |

**Descrizione contatto**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Area di crimpatura , max. | 120 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|---------------------|

**Inserti a crimpare**

|                                        |       |                               |    |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------|----|
| Larghezza di crimpatura                | 16 mm | Larghezza di crimpatura in mm | 16 |
| Sezione trasversale a crimpare in rame | 120   |                               |    |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001282    | ETIM 7.0    | EC001282    |
| ETIM 8.0    | EC001282    | ECLASS 9.0  | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |

**Conformità ambientale del prodotto**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Download**

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Cataloghi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochure  |                                          |