

**BUKO WM4 C BT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Connettori fotovoltaici WM4 C**

- un contatto a crimpare per cavi da 4 mm<sup>2</sup> e 6 mm<sup>2</sup>
- Certificazione TÜV secondo la nuova norma DIN EN 50521
- Possibilità di carichi con una corrente nominale fino a 35 A

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fotovoltaico, Inserto, Femmina
Nr.Cat.	<a href="#">1530670000</a>
Tipo	BUKO WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335477
CPZ	100 Pezzo

**BUKO WM4 C BT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 1,8 g

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC002928	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	27-44-01-90	ECLASS 10.0	27-44-01-90
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Documentazione utente	<a href="#">BPZL WM4C LANG</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>