

CMA-3151-500-AO-24DC-05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Convertitore di corrente con uscita analogica**

La semplice conversione di correnti "grandi" (100 - 500 A AC) in un valore analogico senza fasi intermedie. Adatto a dispositivi a valle, ad esempio rilevamento valore limite.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 500 A, Uscita : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V, Carico: 1 VA
Nr.Cat.	1532050000
Tipo	CMA-3151-500-AO-24DC-05
GTIN (EAN)	4050118337167
CPZ	1 Pezzo

CMA-3151-500-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	71 mm	Profondità (pollici)	2,795 inch
Posizione verticale	117,8 mm	Altezza (pollici)	4,638 inch
Larghezza	80 mm	Larghezza (pollici)	3,15 inch
Peso netto	240 g		

Attributi elettrici

Carico	1 VA	Classe di precisione	0,5
Corrente primaria	500 A	Corrente secondaria max.	20 mA

Caratteristiche tecniche

Classe di isolamento	E	Corrente termica permanente di dimensionamento $I_{termico}$	$1,5 \times I_{nominale}$
Frequenza nominale	50 Hz		

Dimensioni dei conduttori in tensione

Conduttore tondo	28 mm	Guida di supporto	30 x 10 mm
------------------	-------	-------------------	------------

Classificazioni



ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	SWMU_Konformitaetserklaerung_DE_EN_FR_ES
Cataloghi	Catalogues in PDF-format



Connection diagram

