

BG ARGH HQP ALU PT6 CS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Adattatore HQ per FieldPower®**

Installazione senza l'ausilio di utensili come una guarnizione per cavo FieldPower

Adatto per connettori a spina HQ 4/2, HQ 8 e HQ 17

Opzionalmente con calotta di protezione bloccabile (protezione contro la riaccensione, a norma EN 60204 -1)

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Adattatore, Inserto di tenuta Field Power®, Adattatore HQ, IP65, IP65 con custodia corrispondente, con custodia corrispondente, Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro, con chiusura di sicurezza: Sì
Nr.Cat.	1532210000
Tipo	BG ARGH HQP ALU PT6 CS
GTIN (EAN)	4050118337600
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 9 marzo 2023 23.29.09 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	60,11 mm	Profondità (pollici)	2,367 inch
Posizione verticale	39 mm	Altezza (pollici)	1,535 inch
Larghezza	58 mm	Larghezza (pollici)	2,283 inch
Peso netto	34,99 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C	Temperatura d'esercizio , max.	70 °C

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Grado di protezione	IP65, IP65 con custodia corrispondente, con custodia corrispondente
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio	in FieldPower® lama guarnizione	Silicone	No

Versione

Forma	Adattatore HQ
-------	---------------

Indicazioni generali

Grado di protezione	IP65, IP65 con custodia corrispondente, con custodia corrispondente	Materiale	Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro
Silicone	No	Classe d'infiammabilità UL 94	HB

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	210f646e-64fd-46de-9a7c-8dff222ea2cb

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	UL Certificate FieldPower® HQ adapter Manufacturer's Declaration FieldPower® plug-in connectors and HQ adapters
Dati ingegneristici	CAD data – STEP Success story – FieldPower® customer reference PRO-EL Success story – FieldPower® Kundenreferenz PRO-EL
Notifica modifica prodotto	Product Change Notification FieldPower® HQ Adapter Produktänderungsmitteilung FieldPower® HQ Adapter
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Foglio dati

BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

