

**CLI M 2-4 GE/SW A CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori CLI M vengono inseriti sulle strisce di supporto CLI MH e fissati per mezzo di fascette serracavo. Questo sistema è particolarmente adatto a conduttori e cavi con grandi sezioni.

Vantaggi:

- Marcatore combinato per cavi e tubi
- Una grandezza per tutti i diametri a partire da 16 mm<sup>2</sup>
- Possibilità di combinazioni illimitate
- Marcatori chiusi fissati in modo permanente
- Ottima leggibilità

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |  |
|------------|--|
| Versione   | CableLine, Segnafile e segnacavi, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, giallo |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1568301637</a>   |
| Tipo       | CLI M 2-4 GE/SW A CD   |
| GTIN (EAN) | 4008 1901 1946 1   |
| CPZ        | 500 Pezzo  |

Data di creazione 14 marzo 2023 14.30.06 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## CLI M 2-4 GE/SW A CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità          | 3 mm    | Profondità (pollici) | 0,118 inch |
| Posizione verticale | 4 mm    | Altezza (pollici)    | 0,157 inch |
| Larghezza           | 11,3 mm | Larghezza (pollici)  | 0,445 inch |
| Peso netto          | 0,142 g |                      |            |

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

## Dati generali

|   |                                  |  |                               |
|---|----------------------------------|--|-------------------------------|
| Alogeni   | Sì                               | Campo delle temperature di impiego       | -30...80 °C                   |
| Campo delle temperature di impiego, max.                        | 80 °C                            | Campo delle temperature di impiego, min. | -30 °C                        |
| Caratteri stampati  | Lettere, maiuscole               | Classe d'infiammabilità UL 94            | V-0                           |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4                                | Colore stampa                            | nero                          |
| Colori  | giallo                           | Industrie consigliate                    | Processo, Macchine            |
| Larghezza   | 11,3 mm                          | Materiale                                | PVC, flessibile, senza cadmio |
| Numero di marcatori per combinazione                            | 1 Bobina = Segnafile e segnacavi | Orientamento della stampa                | orizzontale                   |
| Processo di stampa  | impresso a caldo                 | Stampa                                   | A                             |
| Tipo di stampa  | Standard                         | Versione                                 | CD                            |

## Segnafile e segnacavi

|  |                          |                                       |                    |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Alogeni                                | Sì                       | Diametro esterno conduttore           | 10 - 317 mm        |
| Diametro esterno del conduttore, max.  | 317 mm                   | Diametro esterno del conduttore, min. | 10 mm              |
| Sezione di collegamento cavo, max.     | 500 mm <sup>2</sup>      | Sezione di collegamento cavo, min.    | 16 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |                                       |                    |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Download

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Dati ingegneristici        | <a href="#">WSCAD</a>  |
| Notifica modifica prodotto | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Cataloghi                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                             |

**Foglio dati**

**CLI M 2-4 GE/SW A CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



Come da figura