

CLI M 2-4 GE/SW O CD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori CLI M vengono inseriti sulle strisce di supporto CLI MH e fissati per mezzo di fascette serracavo. Questo sistema è particolarmente adatto a conduttori e cavi con grandi sezioni.

Vantaggi:

- Marcatore combinato per cavi e tubi
- Una grandezza per tutti i diametri a partire da 16 mm²
- Possibilità di combinazioni illimitate
- Marcatori chiusi fissati in modo permanente
- Ottima leggibilità

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Versione | CableLine, Segnafile e segnacavi, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, giallo |
| Nr.Cat. | 1568301665 |
| Tipo | CLI M 2-4 GE/SW O CD |
| GTIN (EAN) | 4008 190104245 |
| CPZ | 500 Pezzo |

Data di creazione 14 marzo 2023 14.31.56 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

CLI M 2-4 GE/SW O CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità | 3 mm | Profondità (pollici) | 0,118 inch |
| Posizione verticale | 4 mm | Altezza (pollici) | 0,157 inch |
| Larghezza | 11,3 mm | Larghezza (pollici) | 0,445 inch |
| Peso netto | 0,144 g | | |

Temperature

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

Dati generali

| | | | |
|---|----------------------------------|--|-------------------------------|
| Alogeni | Sì | Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -30 °C |
| Caratteri stampati | Lettere, maiuscole | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4 | Colore stampa | nero |
| Colori | giallo | Industrie consigliate | Processo, Macchine |
| Larghezza | 11,3 mm | Materiale | PVC, flessibile, senza cadmio |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 Bobina = Segnafile e segnacavi | Orientamento della stampa | orizzontale |
| Processo di stampa | impresso a caldo | Stampa | O |
| Tipo di stampa | Standard | Versione | CD |

Segnafile e segnacavi

| | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Alogeni | Sì | Diametro esterno conduttore | 10 - 317 mm |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 317 mm | Diametro esterno del conduttore, min. | 10 mm |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 500 mm ² | Sezione di collegamento cavo, min. | 16 mm ² |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 16 - 500 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

| | |
|----------------------------|--|
| Dati ingegneristici | WSCAD |
| Notifica modifica prodotto | PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |

Foglio dati

CLI M 2-4 GE/SW O CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



Come da figura