

**VG 29-K68****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, diritto, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
Nr.Cat.	<a href="#">1569030000</a>
Tipo	VG 29-K68
GTIN (EAN)	4008190142872
CPZ	20 Pezzo

**VG 29-K68**
**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Dati tecnici**
**Dimensioni e pesi**

Lunghezza	52 mm	Lunghezza (pollici)	2,047 inch
Peso netto	34,8 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	-40 °C...100 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	100 °C		

**Dati Generali**

Alogeni	Sì	Apertura della chiave	42 mm
Apertura della chiave 1	42 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Coppia di serraggio	9 Nm	Coppia di serraggio controdado, max.	9,5 N/m
Coppia di serraggio controdado, min.	8,5 N/m	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	10,5 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	9,5 Nm	Coppia di serraggio supporto, max.	9,5 Nm
Coppia di serraggio supporto, min.	8,5 Nm	Diametro cavo, esterno, max.	25 mm
Diametro cavo, esterno, min.	18 mm	Filettatura (esterna)	PG 29
Grado di protezione	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Inserto di tenuta stagna	CR	Lunghezza filettatura	11 mm
Materiale	poliammide 6	Passo del filetto	1,59 mm
Pressacavi	PG	Silicone	No

**Numeri certificati pressacavo**

DEF   Condizioni di omologazione	DNV, UL, cULus	Numero del certificato pressacavo (UL)	E-199260 - BS 17
Numero del certificato pressacavo (cULus)	E-199260 - BS 17		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Foglio dati****VG 29-K68****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

**Dati tecnici**[info@weidmuller.com](mailto:info@weidmuller.com)[www.weidmuller.com](http://www.weidmuller.com)**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Standard plastic cable gland made from Polyamide 6 - DE PS2480 210608 002ISS00</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	