

**VP 16-EXE SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |   |
|------------|---|
| Versione   | VPK EX (tappo filettato Ex in plastica), Tappi di chiusura, in stato chiuso, PG 16, 12 mm, IP66, IP68, Poliammide |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1569400000</a>  |
| Tipo       | VP 16-EXE SW  |
| GTIN (EAN) | 4008190025779   |
| CPZ        | 100 Pezzo   |

## VP 16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|            |         |                             |            |
|------------|---------|-----------------------------|------------|
| Lunghezza  | 17 mm   | Lunghezza (pollici)         | 0,669 inch |
| Diametro   | 22,5 mm | Spessore della parete, max. | 11 mm      |
| Peso netto | 4,4 g   |                             |            |

## Temperature

|                                |                |                                |        |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Temperatura d'esercizio        | -20 °C...80 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -20 °C |
| Temperatura d'esercizio , max. | 80 °C          |                                |        |

## Dati Generali

|  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
| Alogeni                                  | No   | Apertura della chiave 1                                 | 27 mm      |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C  | Campo delle temperature di impiego, min.                | -20 °C     |
| Classe d'infiammabilità UL 94            | V-2  | Coppia di serraggio                                     | 5,5 Nm     |
| Diametro della guarnizione ad anello     | 22,5 mm  | Filettatura (esterna)                                   | PG 16      |
| Grado di protezione                      | IP54, IP66   | Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello | IP66, IP68 |
| Lunghezza filettatura                    | 12 mm  | Materiale   | Poliammide |
| Nota: grado di protezione                | IP54 secondo standard EN 60529, minimo senza guarnizione piatta; IP66 secondo EN 60529, minimo senza guarnizione piatta; IP68 secondo EN 60529, con guarnizione piatta; Tranne che per l'applicazione 2D, come specificato nel certificato Ex, per l'IP66 è necessaria una guarnizione piatta. | Pressacavi  | PG         |

## Numeri certificati pressacavo

|   |                    |  |                    |
|---|--------------------|--|--------------------|
| Marchatura:                               | Ex e II, Ex tD     | Numero del certificato pressacavo (ATEX) | LCIE 08 ATEX 6085X |
| Numero del certificato pressacavo (IECEX) | IECEX LCI 08.0035X |  |                    |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ETIM 8.0    | EC000451    | ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-35 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Foglio dati****VP 16-EXE SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Download**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**Foglio dati**

**VP 16-EXE SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

