


**WQB B/24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

WQB B/24 157906

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie W, Collegamento trasversale@, per morsetti, Numero di poli: 24
Nr.Cat.	<a href="#">1579060000</a>
Tipo	WQB B/24
GTIN (EAN)	4008190188597
CPZ	20 Pezzo

## WQB B/24

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	2,5 mm	Profondità (pollici)	0,098 inch
Posizione verticale	23,5 mm	Altezza (pollici)	0,925 inch
Larghezza	123,22 mm	Larghezza (pollici)	4,851 inch
Peso netto	8,13 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	70 °C
------------------------------	----------------	--	-------

## Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di fissaggio	se avvitato		

## Dati caratteristici del sistema

Versione	per morsetti
----------	--------------

## Dati dei materiali

Materiale	rame stagnato	Colori	nero
-----------	---------------	--------	------

## Dati dimensionamento

Tensione nominale	800
-------------------	-----

## Dimensioni

Passo in mm (P)	5,1 mm
-----------------	--------

## Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Numero di poli	24
-------------------------	-------------------	----------------	----

## Ponticelli di collegamento

Corrente di dimensionamento multipolare	24 A	Numero di morsetti ponticellati	24
Tipo	Collegamento trasversale@		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Data di creazione 8 marzo 2023 1.17.37 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

2

**WQB B/24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Download**

Omologazione/Certificato/Documento  
di conformità

[EAC certificate](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – 18599\\_WQB\\_B-24\\_DXF.dxf](#)

[CAD data – STEP](#)

Dati ingegneristici

[WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentazione utente

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)