

KLBU 3-8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Schermatura e messa a terra**

I conduttori di protezione e i terminali di schermatura Weidmüller dispongono di diverse tecnologie di collegamento, che vi permettono di proteggere efficacemente il personale e le apparecchiature dalle interferenze, ad esempio dei campi elettrici o magnetici. La gamma di Weidmüller si completa con una ampia varietà di accessori.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Versione | Staffa di serraggio, Serracavo, acciaio |
| Nr.Cat. | 1600480000 |
| Tipo | KLBU 3-8 |
| GTIN (EAN) | 4008190130589 |
| CPZ | 10 Pezzo |

KLBUE 3-8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità | 26 mm | Profondità (pollici) | 1,024 inch |
| Posizione verticale | 18,5 mm | Altezza (pollici) | 0,728 inch |
| Larghezza | 14,5 mm | Larghezza (pollici) | 0,571 inch |
| Peso netto | 9 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...55 °C |
|------------------------------|----------------|

Altri dati tecnici

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | Sì | Istruzioni di montaggio | Barra conduttrice |
| Tipo di fissaggio | innestabile | | |

Dati caratteristici del sistema

| | |
|----------|---------------------------------|
| Versione | per collegamento di schermatura |
|----------|---------------------------------|

Dati dei materiali

| | | | |
|-----------|---------|--------|---------|
| Materiale | acciaio | Colori | argento |
|-----------|---------|--------|---------|

Dimensioni

| | |
|-----------------|-------|
| Passo in mm (P) | 13 mm |
|-----------------|-------|

Generale

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Istruzioni di montaggio | Barra conduttrice |
|-------------------------|-------------------|

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

| | | | |
|-------------------------|------|-------------------------|------|
| Diametro del cavo, max. | 8 mm | Diametro del cavo, min. | 3 mm |
|-------------------------|------|-------------------------|------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002020 | ETIM 7.0 | EC002020 |
| ETIM 8.0 | EC002020 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-50 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-50 |

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

KLBUE 3-8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[EAC certificate](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Dati ingegneristici

[WSCAD](#)

Documentazione utente

[Beipackzettel_KLBUE.pdf](#)[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure