

WO 127/25 TP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Etichette in poliestere autoadesive adatte per le stampanti laser da ufficio in formato A4.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	WriteOn, Segnafili e segnacavi, 8 - 32.3 mm, 25 x 127 mm, bianco
Nr.Cat.	1609770000
Tipo	WO 127/25 TP
GTIN (EAN)	4008 190085810
CPZ	1 Pezzo

WO 127/25 TP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	0,08 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Posizione verticale	25 mm	Altezza (pollici)	0,984 inch
Larghezza	127 mm	Larghezza (pollici)	5 inch
Peso netto	33 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...80 °C

Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	Alogeni	Sì
Approvazione secondo UL 969	No	Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9
Colori	bianco	Larghezza	127 mm
Materiale	pellicola di vinile	Tipo di stampa	Neutro
Versione	autoadesivo		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì	Altezza del campo di testo	25,4 mm
Diametro esterno conduttore	8 - 32,3 mm	Diametro esterno del conduttore, max.	32,3 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	8 mm	Larghezza del campo di testo	25,4 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	150 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	70 mm ²
Sezione di collegamento dei conduttori	70 - 150 mm ²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Cataloghi	Catalogues in PDF-format