

VQB 1.5/50 RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Numerose approvazioni e qualifiche nazionali e internazionali in conformità ad una varietà di standard applicativi rendono la serie W una soluzione di connessione universale, soprattutto in condizioni difficili. Il collegamento a vite è da tempo un elemento di collegamento consolidato per soddisfare le esigenze di affidabilità e funzionalità. E la nostra serie W continua a stabilire degli standard.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie SAK, Ponticello di collegamento trasversale, per ponticello di collegamento trasversale, Numero di poli: 50
Nr.Cat.	1633290000
Tipo	VQB 1.5/50 RT
GTIN (EAN)	4008190257750
CPZ	5 Pezzo

Data di creazione 7 marzo 2023 1.18.14 CET

Versione catalogo 18.02.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

VQB 1.5/50 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	12,85 mm	Profondità (pollici)	0,506 inch
Posizione verticale	306,1 mm	Altezza (pollici)	12,051 inch
Larghezza	4,2 mm	Larghezza (pollici)	0,165 inch
Peso netto	16,5 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
------------------------------	----------------

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di fissaggio	se avvitato		

Dati caratteristici del sistema

Versione	per ponticello di collegamento trasversale
----------	--

Dati dei materiali

Materiale	Rame	Colori	rosso
-----------	------	--------	-------

Dati dimensionamento

Corrente nominale	17,5 A
-------------------	--------

Dimensioni

Passo in mm (P)	6,2 mm
-----------------	--------

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Numero di poli	50
-------------------------	-------------------	----------------	----

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

VQB 1.5/50 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Download**

Omologazione/Certificato/Documento
di conformità

[EAC certificate](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Dati ingegneristici

[WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentazione utente

[Beipackzettel_VQB1.5.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure