

HDC 07A DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 1, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Coperchio per parti inferiori della custodia, Gancio trasversale in basso, Standard
Nr.Cat.	1665760000
Tipo	HDC 07A DODL 2B0
GTIN (EAN)	4008190422783
CPZ	1 Pezzo

HDC 07A DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	26,8 mm	Profondità (pollici)	1,055 inch
Posizione verticale	17,5 mm	Altezza (pollici)	0,689 inch
Larghezza	36,5 mm	Larghezza (pollici)	1,437 inch
Peso netto	7 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Coppia di serraggio	0,5 Nm
Custodie EMC	No	Grado di protezione	IP65 (in condizione innestata)
Materiale base della custodia	Plastica		

Dimensioni

Altezza Custodia B	17,5 mm	Entrata cavo	con maschio
Larghezza custodia C	26,8 mm	Lunghezza, custodie	26,8 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	No	BG	1
Colore (RAL)	RAL 1001	Coppia di serraggio	0,5 Nm
Entrata cavo	con maschio	Esecuzione custodia	Coperchio per parti inferiori della custodia
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso	Forma	Standard
Grandezza	1	Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Coperchio
Tipo	Copertura	Versione con gancio	Gancio trasversale

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02

Sostanza	Acetone
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Olio di perforazione
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Diesel
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Alcool etilico
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio per trasmissione
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio idraulico

HDC 07A DODL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Refrigerante
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina di petrolio
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Sudore
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina super
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Acqua
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	UV
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Ozono
Resistenza chimica	Instabile

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310
Resistenza chimica	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@eb77eee de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@64a31cf de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6c4ef8d8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2f53e7a1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1a26acab de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4d352269 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@56a68b2f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@667810b5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4914ab25 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2d56ee04 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4f4be772 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6910bb96 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5b17812

Omologazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Manufacturer's declaration
Dati ingegneristici	CAD data – 1665760000 HDC_07A_DODL_2BO_STP.dxf CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Notifica modifica prodotto	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
Documentazione tecnica	1665760000 HDC_07A_DODL_2BO_STP_Blatt_1.pdf
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

Data di creazione 7 marzo 2023 1.38.25 CET

Versione catalogo 18.02.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

3

Foglio dati

HDC 07A DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

