


PAGETAB 15/9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

PageTab è un'etichetta in tessuto fornita in fogli. Tranne la variante 8x20, tutte le etichette sono provviste di un bordo nero.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 9 x 15 mm, giallo
Nr.Cat.	1686160000
Tipo	PAGETAB 15/9
GTIN (EAN)	4008190492533
CPZ	25 Pezzo

PAGETAB 15/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	0,08 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Posizione verticale	9 mm	Altezza (pollici)	0,354 inch
Larghezza	15 mm	Larghezza (pollici)	0,591 inch
Peso netto	10 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -29...93 °C

Dati generali

Adesivo	Copolimero acrilico permanente	Campo delle temperature di impiego	-29...93 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	93 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-29 °C
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	Colori	giallo
Larghezza	15 mm	Materiale	Tessuto con strato acrilico
Numero di marcatori per combinazione	1 Pagina di etichette = 310 Siglatura di apparecchi	Qtà/foglio	310
Stampa	Neutro	Versione	autoadesivo

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici [WSCAD](#)
 Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

