


PAGETAB 19/11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

PageTab è un'etichetta in tessuto fornita in fogli. Tranne la variante 8x20, tutte le etichette sono provviste di un bordo nero.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 11 x 19 mm, giallo
Nr.Cat.	1686170000
Tipo	PAGETAB 19/11
GTIN (EAN)	4008190492564
CPZ	25 Pezzo

PAGETAB 19/11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	0,08 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Posizione verticale	11 mm	Altezza (pollici)	0,433 inch
Larghezza	19 mm	Larghezza (pollici)	0,748 inch
Peso netto	9,8 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -29...93 °C

Dati generali

Adesivo	Copolimero acrilico permanente	Campo delle temperature di impiego	-29...93 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	93 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-29 °C
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	Colori	giallo
Larghezza	19 mm	Materiale	Tessuto con strato acrilico
Numero di marcatori per combinazione	1 Pagina di etichette = 200 Siglatura di apparecchi	Qtà/foglio	200
Stampa	Neutro	Versione	autoadesivo

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

