


**PAGETAB 20/8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

PageTab è un'etichetta in tessuto fornita in fogli. Tranne la variante 8x20, tutte le etichette sono provviste di un bordo nero.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 8 x 20 mm, giallo
Nr.Cat.	<a href="#">1686180000</a>
Tipo	PAGETAB 20/8
GTIN (EAN)	4008190492571
CPZ	25 Pezzo

## PAGETAB 20/8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

Profondità	0,08 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Posizione verticale	8 mm	Altezza (pollici)	0,315 inch
Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0,787 inch
Peso netto	10,44 g		

### Temperature

Campo delle temperature di impiego -29...93 °C

### Dati generali

Adesivo	Copolimero acrilico permanente	Campo delle temperature di impiego	-29...93 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	93 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-29 °C
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	Colori	giallo
Larghezza	20 mm	Materiale	Tessuto con strato acrilico
Numero di marcatori per combinazione	1 Pagina di etichette = 280 Siglatura di apparecchi	Qtà/foglio	280
Stampa	Neutro	Versione	autoadesivo

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

### Omologazioni

ROHS Conforme

### Download

Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

