

**LM WO 23/55 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Etichette in poliestere autoadesive adatte per le stampanti laser da ufficio in formato A4.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |   |
|------------|---|
| Versione   | LaserMark, Segnafili e segnacavi, 6.8 - 12 mm, 23 x 55 mm, bianco |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1695721044</a>  |
| Tipo       | LM WO 23/55 WS  |
| GTIN (EAN) | 4008 190924676  |
| CPZ        | 10 Pezzo  |

## LM WO 23/55 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |          |                      |            |
|---------------------|----------|----------------------|------------|
| Profondità          | 0,025 mm | Profondità (pollici) | 0,001 inch |
| Posizione verticale | 23 mm    | Altezza (pollici)    | 0,906 inch |
| Larghezza           | 55 mm    | Larghezza (pollici)  | 2,165 inch |
| Peso netto          | 10,1 g   |                      |            |

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...150 °C

## Dati generali

|   |                         |  |  |
|---|-------------------------|--|--|
| Adesivo   | Acrilato                | Alogeni                                  | No   |
| Campo delle temperature di impiego                              | -40...150 °C            | Campo delle temperature di impiego, max. | 150 °C   |
| Campo delle temperature di impiego, min.                        | -40 °C                  | Classe d'infiammabilità UL 94            | V-0  |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 9                       | Colori                                   | bianco   |
| Dimensioni del campo di siglatura                               | 23 x 12.7 mm            | Larghezza                                | 55 mm  |
| Materiale   | Pellicola in poliestere | Numero di marcatori per combinazione     | 1 Pagina di etichette = 40 Segnafili e segnacavi |
| Qtà/foglio  | 40                      | Tipo di stampa                           | Neutro   |
| Versione  | autoadesivo             |  |  |

## Segnafili e segnacavi

|  |                         |                                       |                    |
|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Alogeni                                | No                      | Altezza del campo di testo            | 12,5 mm            |
| Diametro esterno conduttore            | 6.8 - 12 mm             | Diametro esterno del conduttore, max. | 12 mm              |
| Diametro esterno del conduttore, min.  | 6,8 mm                  | Larghezza del campo di testo          | 22,8 mm            |
| Sezione di collegamento cavo, max.     | 50 mm <sup>2</sup>      | Sezione di collegamento cavo, min.    | 10 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 10 - 50 mm <sup>2</sup> |                                       |                    |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Download

|                     |  |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Dati ingegneristici | <a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**Foglio dati**

**LM WO 23/55 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

