

CBH 19/19 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fissaggio di cavi o di gruppi di cavi con fascette nei commutatori e negli armadi elettrici.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serracavo, 19 x 19 mm, Plastica, 80 N
Nr.Cat.	1697950000
Tipo	CBH 19/19 BK
GTIN (EAN)	4008190883027
CPZ	100 Pezzo

CBH 19/19 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0,079 inch
Posizione verticale	19 mm	Altezza (pollici)	0,748 inch
Larghezza	19 mm	Larghezza (pollici)	0,748 inch
Peso netto	0,71 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...60 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	60 °C		

Materiale di installazione

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego, max.	60 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Larghezza max. fascetta serracavo	3,6 mm	Materiale	Plastica
Resistente ai raggi UV	Sì	Resistenza alla trazione	80 N
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	18 lbf	Riaprire	No
Versione	autoadesivo		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ECLASS 9.0	23-15-90-07
ECLASS 9.1	27-40-07-90	ECLASS 10.0	27-40-07-90
ECLASS 11.0	23-15-25-09	ECLASS 12.0	23-15-25-09

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

CBH 19/19 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

Disegno quotato

