


CBH 27/27 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Fissaggio di cavi o di gruppi di cavi con fascette nei commutatori e negli armadi elettrici.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serracavo, 27 x 27 mm, Plastica, 80 N
Nr.Cat.	1697960000
Tipo	CBH 27/27 BK
GTIN (EAN)	4008 190883034
CPZ	100 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 9.21.03 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

CBH 27/27 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0,079 inch
Posizione verticale	27 mm	Altezza (pollici)	1,063 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1,063 inch
Peso netto	1,6 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...105 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	100 °C		

Materiale di installazione

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Larghezza max. fascetta serracavo	4,8 mm	Materiale	Plastica
Resistente ai raggi UV	Sì	Resistenza alla trazione	80 N
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	18 lbf	Riaprire	No
Versione	autoadesivo		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ECLASS 9.0	23-15-90-07
ECLASS 9.1	27-40-07-90	ECLASS 10.0	27-40-07-90
ECLASS 11.0	23-15-25-09	ECLASS 12.0	23-15-25-09

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Dimensional drawing

