

STGH ZRV1.5/PE GN**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



I nostri alloggiamenti per spine offrono la possibilità di configurazioni individuali di spine. I contatti a crimpare sui fili sono usati come contatto della spina per un collegamento sicuro alla morsettiera.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie Z, Custodia, Sezione di dimensionamento: Montaggio diretto
Nr.Cat.	1698201001
Tipo	STGH ZRV1.5/PE GN
GTIN (EAN)	4008190891442
CPZ	50 Pezzo

STGH ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 1,1 g

Temperature

Temperatura di magazzino -25 °C...55 °C

Temperatura d'esercizio continuo, min. -50

Temperatura d'esercizio continuo, max. 120

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Dati dei materiali

Materiale Wemid Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dimensioni

Sfalsamento TS 32 34,5 mm Sfalsamento TS 35 34,5 mm

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità

[EAC certificate](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)