

WSM 10 H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Piastrine WSM

- Inossidabili e resistenti agli acidi
- Caratteri marcati, perfettamente leggibili anche dopo la verniciatura
- Disponibili anche con stampa personalizzata, con forte contrasto sul supporto
- Contenuto del Service Box WSM, 40 per ciascuno di:
0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ,, ~, =, ü, massa, neutro. 200 fascette serracavo in acciaio (200 mm). 30 supporti in acciaio inox, 48 mm e 60 mm; 20 supporti in acciaio, 84 mm e 10 supporti in acciaio, 108 mm e 288 mm

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Versione | Marcatori in acciaio inox, Segnafili e segnacavi, 5.5 x 9.9 mm, argento |
| Nr.Cat. | 1712501651 |
| Tipo | WSM 10 H |
| GTIN (EAN) | 4008 190947354 |
| CPZ | 200 Pezzo |

WSM 10 H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Profondità | 0,3 mm | Profondità (pollici) | 0,012 inch |
| Posizione verticale | 5,5 mm | Altezza (pollici) | 0,217 inch |
| Larghezza | 9,9 mm | Larghezza (pollici) | 0,39 inch |
| Peso netto | 0,15 g | | |

Temperature

Campo delle temperature di impiego 500 °C

Dati generali

| | | | |
|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Alogeni | No | Campo delle temperature di impiego | 500 °C |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 500 °C | Caratteri stampati | Lettere, maiuscole |
| Colori | argento | Larghezza | 9,9 mm |
| Materiale | Acciaio inox 1.4404 | Numero di marcatori per combinazione | 1 Componente = Segnafile e segnacavi |
| Orientamento della stampa | orizzontale | Stampa | H |
| Tipo di stampa | Standard | | |

Segnafile e segnacavi

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--|--------------------------|
| Alogeni | No | Sezione di collegamento cavo, max. | 500 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 16 mm ² | Sezione di collegamento dei conduttori | 16 - 500 mm ² |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

| | |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | WSCAD |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |