

SKMU EMV PG11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SKMU MS EMV (controdado in ottone - EMC), Controdado, PG 11, 4.7 mm, ottone, nichelato
Nr.Cat.	1718920000
Tipo	SKMU EMV PG 11
GTIN (EAN)	4008 190352 14 1
CPZ	20 Pezzo

SKMU EMV PG11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 3,84 g

Dati Generali

Alogeni	No	Apertura della chiave 1	21 mm
Diametro esterno	24,26 mm	Filettatura (esterna)	PG 11
Filettatura (interna)	PG 11	Lunghezza filettatura	4,7 mm
Materiale	ottone, nichelato	Passo del filetto	1,41 mm
Pressacavi	PG 11		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

SKMU EMV PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

