

SKMU PG29-K SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SKMU PA (controdado di plastica), Controdado, PG 29, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Nr.Cat.	1719160000
Tipo	SKMU PG29-K SW
GTIN (EAN)	4008190352387
CPZ	20 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 9.33.56 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

SKMU PG29-K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 7,25 g

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...100 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	100 °C		

Dati Generali

Alogeni	No	Apertura della chiave 1	46 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Diametro esterno	53,13 mm
Filettatura (esterna)	PG 29	Filettatura (interna)	PG 29
Lunghezza filettatura	7 mm	Materiale	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Passo del filetto	1,59 mm	Pressacavi	PG 29
Silicone	No	Spessore	7 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-07

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

SKMU PG29-K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

