

SKMU PG21-MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, PG 21, 3.5 mm, ottone, nichelato
Nr.Cat.	1719200000
Tipo	SKMU PG21-MS
GTIN (EAN)	4008 190352424
CPZ	100 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 9.35.40 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

SKMU PG21-MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 2,35 g

Dati Generali

Alogeni	No	Apertura della chiave 1	32 mm
Diametro esterno	36,96 mm	Filettatura (esterna)	PG 21
Filettatura (interna)	PG 21	Lunghezza filettatura	3,5 mm
Materiale	ottone, nichelato	Passo del filetto	1,59 mm
Pressacavi	PG 21	Spessore	3,5 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

SKMU PG21-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

