

**SKMU PG48-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, PG 48, 5.5 mm, ottone, nichelato
Nr.Cat.	<a href="#">1719240000</a>
Tipo	SKMU PG48-MS
GTIN (EAN)	4008 190352493
CPZ	10 Pezzo

**SKMU PG48-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 32,2 g

**Dati Generali**

Alogeni	No	Apertura della chiave 1	64 mm
Diametro esterno	73,92 mm	Filettatura (esterna)	PG 48
Filettatura (interna)	PG 48	Lunghezza filettatura	5,5 mm
Materiale	ottone, nichelato	Passo del filetto	1,59 mm
Pressacavi	PG 48	Spessore	5,5 mm

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**Foglio dati**

**SKMU PG48-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

