

**VP 48-EXE SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	VPK EX (tappo filettato Ex in plastica), Tappi di chiusura, in stato chiuso, PG 48, 15.5 mm, IP66, IP68, Poliammide
Nr.Cat.	<a href="#">1719330000</a>
Tipo	VP 48-EXE SW
GTIN (EAN)	4008190352585
CPZ	5 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 9.38.46 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## VP 48-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Lunghezza	22 mm	Lunghezza (pollici)	0,866 inch
Diametro	59,3 mm	Spessore della parete, max.	14,5 mm
Peso netto	26,4 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C
Temperatura d'esercizio , max.	80 °C		

## Dati Generali

Alogeni	No	Apertura della chiave 1	64 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Coppia di serraggio	20 Nm
Diametro della guarnizione ad anello	59,3 mm	Filettatura (esterna)	PG 48
Grado di protezione	IP54, IP66	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP66, IP68
Lunghezza filettatura	15,5 mm	Materiale	Poliammide
Nota: grado di protezione	IP54 secondo standard EN 60529, minimo senza guarnizione piatta; IP66 secondo EN 60529, minimo senza guarnizione piatta; IP68 secondo EN 60529, con guarnizione piatta; Tranne che per l'applicazione 2D, come specificato nel certificato Ex, per l'IP66 è necessaria una guarnizione piatta.	Pressacavi	PG

## Numeri certificati pressacavo

Marcatura:	Ex e II, Ex tD	Numero del certificato pressacavo (ATEX)	LCIE 08 ATEX 6085X
Numero del certificato pressacavo (IECEX)	IECEX LCI 08.0035X		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

**VP 48-EXE SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Foglio dati**

**VP 48-EXE SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

