


**LM MT300 15/4.6 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

- Etichette adesive in poliestere
- Adatte per stampanti laser A4
- resistenti all'abrasione
- Resistenti al calore
- per la siglatura di apparecchiature elettriche e moduli di ogni tipo
- siglabili anche con penna a sfera o pennarello STI

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |   |
|------------|---|
| Versione   | LaserMark, Siglatura di apparecchi, 4.63 x 15 mm, argento |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1724140001</a>                                |
| Tipo       | LM MT300 15/4.6 SI  |
| GTIN (EAN) | 4008 190368937  |
| CPZ        | 10 Pezzo  |

Data di creazione 14 marzo 2023 15.35.08 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## LM MT300 15/4.6 SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità          | 0,08 mm | Profondità (pollici) | 0,003 inch |
| Posizione verticale | 4,63 mm | Altezza (pollici)    | 0,182 inch |
| Larghezza           | 15 mm   | Larghezza (pollici)  | 0,591 inch |
| Peso netto          | 11,4 g  |                      |            |

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...150 °C

## Dati generali

|  |   |  |                           |
|--|---|--|---------------------------|
| Adesivo                                  | Adesivo di acrilato                                 | Alogeni                                  | No                        |
| Approvazione secondo UL 969              | Si  | Campo delle temperature di impiego       | -40...150 °C              |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 150 °C  | Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C                    |
| Classe d'infiammabilità UL 94            | HB  | Colori                                   | argento                   |
| Larghezza                                | 15 mm   | Materiale                                | Poliestere, esente da PVC |
| Numero di marcatori per combinazione     | 1 Pagina di etichette = 627 Siglatura di apparecchi | Processo di stampa                       | Stampa laser              |
| Qtà/foglio                               | 627   | Versione                                 | autoadesivo               |

## Marcatori per apparecchi

Alogeni No

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Download

|                     |  |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Dati ingegneristici | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**Foglio dati**

**LM MT300 15/4.6 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

