

SZS M25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SZS (rondella dentellata), Disco dentato di sicurezza, M 25, acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Nr.Cat.	1736320000
Tipo	SZS M25
GTIN (EAN)	4008190963521
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 13 marzo 2023 9.10.10 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

SZS M25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 6,88 g

Dati Generali

Diametro esterno	37,4 mm	Diametro interno D2	25,3 mm
Filettatura (esterna)	M 25	Materiale	acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Passo del filetto	1,5 mm	Pressacavi	metrico
Spessore	1,9 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002345	ETIM 7.0	EC002345
ETIM 8.0	EC002345	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

SZS M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

