

**EA-RING MS/M 25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	EA (rondelle di terra), Anello di messa a terra, altro, M 25, ottone, nichelato
Nr.Cat.	<a href="#">1736500000</a>
Tipo	EA-RING MS/M 25
GTIN (EAN)	4008 190963606
CPZ	20 Pezzo

## EA-RING MS/M 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Posizione verticale	61,5 mm	Altezza (pollici)	2,421 inch
Lunghezza	61,5 mm	Lunghezza (pollici)	2,421 inch
Peso netto	8,1 g		

## Dati Generali

Diametro esterno	34 mm	Diametro interno D2	10,5 mm
Distanza quota interna B	36 mm	Filettatura (esterna)	M 25
Larghezza quota esterna C	17 mm	Materiale	ottone, nichelato
Pressacavi	M 25	Spessore	1,5 mm

## Numeri certificati pressacavo

Marcatura: Ex e II, II 2 GD, EEx d II

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**EA-RING MS/M 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

