

EA-RING MS/M 63**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	EA (rondelle di terra), Anello di messa a terra, altro, M 63, ottone, nichelato
Nr.Cat.	1736540000
Tipo	EA-RING MS/M 63
GTIN (EAN)	4008 19096365 1
CPZ	10 Pezzo

EA-RING MS/M 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	125,5 mm	Altezza (pollici)	4,941 inch
Lunghezza	125,5 mm	Lunghezza (pollici)	4,941 inch
Peso netto	41 g		

Dati Generali

Diametro esterno	77 mm	Diametro interno D2	13,5 mm
Distanza quota interna B	67 mm	Filettatura (esterna)	M 63
Larghezza quota esterna C	40 mm	Materiale	ottone, nichelato
Pressacavi	M 63	Spessore	1,5 mm

Numeri certificati pressacavo

Marcatura: Ex e II, II 2 GD, EEx d II

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

EA-RING MS/M 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

