

**EA-RING MS/M 75****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	EA (rondelle di terra), Anello di messa a terra, altro, M 75, ottone, nichelato
Nr.Cat.	<a href="#">1736550000</a>
Tipo	EA-RING MS/M 75
GTIN (EAN)	4008 190963668
CPZ	10 Pezzo

**EA-RING MS/M 75****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	137,5 mm	Altezza (pollici)	5,413 inch
Lunghezza	137,5 mm	Lunghezza (pollici)	5,413 inch
Peso netto	42,7 g		

**Dati Generali**

Diametro esterno	89 mm	Diametro interno D2	13,5 mm
Distanza quota interna B	73 mm	Filettatura (esterna)	M 75
Larghezza quota esterna C	40 mm	Materiale	ottone, nichelato
Pressacavi	M 75	Spessore	1,5 mm

**Numeri certificati pressacavo**

Marcatura: Ex e II, II 2 GD, EEx d II

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**EA-RING MS/M 75**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

