

SKMU M25 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Versione | SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, M 25, 3.5 mm, ottone, nichelato |
| Nr.Cat. | 1737010000 |
| Tipo | SKMU M25 MS |
| GTIN (EAN) | 4008 190956486 |
| CPZ | 100 Pezzo |

SKMU M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 1,8 g

Dati Generali

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------|
| Alogeni | No | Apertura della chiave 1 | 30 mm |
| Diametro esterno | 30 mm | Filettatura (esterna) | M 25 |
| Filettatura (interna) | M 25 | Lunghezza filettatura | 3,5 mm |
| Materiale | ottone, nichelato | Passo del filetto | 1,5 mm |
| Pressacavi | M 25 | Spessore | 3,5 mm |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000940 | ETIM 7.0 | EC000940 |
| ETIM 8.0 | EC000940 | ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

| | |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Dati ingegneristici | WSCAD |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | |

Foglio dati

SKMU M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

