

MODUFLEX C-CR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Il telaio di aggancio è in grado di supportare singoli moduli ConCept. I moduli ConCept si innestano in modo sicuro e durevole nel telaio di aggancio.

Nel telaio di aggancio è possibile montare i moduli maschio e femmina ConCept da 3 a 20 poli, e i moduli bus ConCept con lo stesso numero di poli e la stessa versione. Ogni singolo modulo può essere inserito e sbloccato singolarmente. Grazie al dispositivo di sbloccaggio/impugnatura fermacavo opzionale e alla squadra di montaggio innestabile il telaio di aggancio C ModuFlex e i moduli maschio e femmina del sistema ConCept consentono una molteplicità di combinazioni universali per tutte le costellazioni di connettori nel campo IP 20.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza, MODUFLEX C, Telai ModuFlex C
Nr.Cat.	1746060000
Tipo	MODUFLEX C-CR
GTIN (EAN)	4008 190986476
CPZ	10 Pezzo

MODUFLEX C-CR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	18 mm	Profondità (pollici)	0,709 inch
Posizione verticale	34 mm	Altezza (pollici)	1,339 inch
Larghezza	55 mm	Larghezza (pollici)	2,165 inch
Peso netto	16,2 g		

ConCept Moduli pneumatici

Colori	grigio
--------	--------

Dati generali

Bassa fumosità sec. EN 45545-2	Sì	Esente da alogeni	false
Serie	Telai Modulflex C	Tipo	altro

Dimensioni

Larghezza	55 mm
-----------	-------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ECLASS 9.0	27-44-02-06
ECLASS 9.1	27-44-02-06	ECLASS 10.0	27-44-02-06
ECLASS 11.0	27-44-02-06	ECLASS 12.0	27-44-02-92

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN