

**THM WO 25/76 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |   |
|------------|---|
| Versione   | THM, Segnafili e segnacavi, 4.8 - 19.4 mm, 25 x 76 mm, giallo |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1774340000</a>                                    |
| Tipo       | THM WO 25/76 GE   |
| GTIN (EAN) | 4032248148523   |
| CPZ        | 1 Pezzo   |

## THM WO 25/76 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |          |                      |            |
|---------------------|----------|----------------------|------------|
| Profondità          | 0,025 mm | Profondità (pollici) | 0,001 inch |
| Posizione verticale | 25 mm    | Altezza (pollici)    | 0,984 inch |
| Larghezza           | 76 mm    | Larghezza (pollici)  | 2,992 inch |
| Peso netto          | 604 g    |                      |            |

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...150 °C

## Dati generali

|   |                         |  |   |
|---|-------------------------|--|---|
| Adesivo   | Adesivo di poliacrilato | Alogeni                                  | No  |
| Campo delle temperature di impiego                              | -40...150 °C            | Campo delle temperature di impiego, max. | 150 °C  |
| Campo delle temperature di impiego, min.                        | -40 °C                  | Classe d'infiammabilità UL 94            | V-0   |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4                       | Colori                                   | giallo  |
| Dimensioni del campo di siglatura                               | 15 x 25 mm              | Larghezza                                | 76 mm   |
| Materiale   | Pellicola in poliestere | Numero di marcatori per combinazione     | 1 Etichetta in bobina = Segnafili e segnacavi |
| Numero per rotolo   | 1.800                   | Tipo di stampa                           | Neutro  |
| Versione  | autoadesivo             |  |   |

## Segnafili e segnacavi

|  |                            |                                       |                      |
|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Alogeni                                | No                         | Altezza del campo di testo            | 15 mm                |
| Diametro esterno conduttore            | 4,8 - 19,4 mm              | Diametro esterno del conduttore, max. | 19,4 mm              |
| Diametro esterno del conduttore, min.  | 4,8 mm                     | Larghezza del campo di testo          | 25 mm                |
| Sezione di collegamento cavo, max.     | 150 mm <sup>2</sup>        | Sezione di collegamento cavo, min.    | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 0,75 - 150 mm <sup>2</sup> |                                       |                      |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Download

|                     |  |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Dati ingegneristici | <a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**Foglio dati**

**THM WO 25/76 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

