

**VGM25-MS54 ZE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	VG MS ZE (fermacavo pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, ottone, nichelato
Nr.Cat.	<a href="#">1778480000</a>
Tipo	VGM25-MS54 ZE
GTIN (EAN)	4032248161492
CPZ	25 Pezzo

Data di creazione 8 marzo 2023 20.41.19 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Lunghezza	38 mm	Lunghezza (pollici)	1,496 inch
Peso netto	93,9 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C
Temperatura d'esercizio , max.	80 °C		

## Dati Generali

Alogeni	No	Apertura della chiave	30 mm
Apertura della chiave 1	34 mm	Apertura della chiave 2	30 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C
Campo di sezioni, fermacavo, max.	21 mm	Campo di sezioni, fermacavo, min.	12 mm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	8 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	8 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	12 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	12 Nm
Diametro cavo, esterno, max.	19 mm	Diametro cavo, esterno, min.	9 mm
Filettatura (esterna)	M 25	Grado di protezione	IP54
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP65	Inserto di tenuta stagna	NBR
Lunghezza filettatura	7 mm	Materiale	ottone, nichelato
Passo del filetto	1,5 mm	Pressacavi	metrico, M 25

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	