

**ZTA ZT2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Accessori, Adattatore di prova, 17.5 A
Nr.Cat.	<a href="#">1827080000</a>
Tipo	ZTA ZT2.5
GTIN (EAN)	4032248411276
CPZ	25 Pezzo

**ZTA ZT2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	50,5 mm	Profondità (pollici)	1,988 inch
Posizione verticale	20 mm	Altezza (pollici)	0,787 inch
Larghezza	5,1 mm	Larghezza (pollici)	0,201 inch
Peso netto	5,52 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50
Temperatura d'esercizio continuo, max.	120		

**Altri dati tecnici**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	con perno d'arresto	No
-------------------------	-------------------	---------------------	----

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	per morsetti	Numero di piani	1
Numero dei punti di serraggio per piano	1		

**Dati dei materiali**

Materiale	Wemid	Colori	nero
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

**Dati dimensionamento**

Sezione di dimensionamento	1 mm <sup>2</sup>	Tensione nominale	250 V
Corrente nominale	17,5 A	Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x	2,37 mΩ
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x	0,43 W		

**Dimensioni**

Altezza con guida di supporto TS 35	50,5 mm
-------------------------------------	---------

**Generale**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Numero di poli	1
-------------------------	-------------------	----------------	---

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Campo di sezioni, max.	1 mm <sup>2</sup>	Campo di sezioni, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Coppia di serraggio, max.	0,3 Nm	Coppia di serraggio, min.	0,3 Nm
Lunghezza di spellatura	10 mm	Numero di collegamenti	1
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	1 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	1 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Tipo di collegamento	Collegamento ad innesto		

## ZTA ZT2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ECLASS 9.0	27-14-11-48
ECLASS 9.1	27-14-11-48	ECLASS 10.0	27-14-11-48
ECLASS 11.0	27-14-11-48	ECLASS 12.0	27-14-11-48

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

## Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">EAC certificate</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	