


**FEKO ZRV2.5 0.2-0.35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie Z, Contatto a crimpare, 4.15 mm, argento, Montaggio diretto
Nr.Cat.	<a href="#">1854750000</a>
Tipo	FEKO ZRV2.5 0.2-0.35
GTIN (EAN)	4032248401321
CPZ	5.000 Pezzo
Imballaggio	in bustine separabili

Data di creazione 8 marzo 2023 22.18.36 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## FEKO ZRV2.5 0.2-0.35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	3,1 mm	Profondità (pollici)	0,122 inch
Posizione verticale	19,8 mm	Altezza (pollici)	0,78 inch
Larghezza	4,15 mm	Larghezza (pollici)	0,163 inch
Peso netto	0,612 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
------------------------------	----------------

## Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

## Dati caratteristici del sistema

Versione	Contatto a molla
----------	------------------

## Dati dei materiali

Materiale	CuSn	Colori	argento
-----------	------	--------	---------

## Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	2,5 mm <sup>2</sup>	Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x	1,33 mΩ
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x	0,77 W		

## Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Tipo di collegamento	Contatto a molla
----------------------	------------------

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

**FEKO ZRV2.5 0.2-0.35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>