

RAHE LN WDT1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Le leve di arresto vengono semplicemente montate nell'area di scollegamento della morsettiera corrispondente. Estendono la leva di scollegamento e semplificano l'operazione manuale.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie W, Leva di bloccaggio
Nr.Cat.	1865410000
Tipo	RAHE LN WDT1.5
GTIN (EAN)	4032248433285
CPZ	10 Pezzo

RAHE LN WDT1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	28 mm	Profondità (pollici)	1,102 inch
Posizione verticale	5 mm	Altezza (pollici)	0,197 inch
Larghezza	6,4 mm	Larghezza (pollici)	0,252 inch
Peso netto	0,7 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No
----------------------------------	----

Dati dei materiali

Materiale	PA 66 GF 30	Colori	nero
Classe d'infiammabilità UL 94	HB		

Dimensioni

Passo in mm (P)	5 mm
-----------------	------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	