

**CLI C 1-6 GE/SW 44 CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm<sup>2</sup> a max. 70 mm<sup>2</sup> sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, giallo
Nr.Cat.	<a href="#">1868811565</a>
Tipo	CLI C 1-6 GE/SW 44 CD
GTIN (EAN)	4032248444250
CPZ	250 Pezzo

Data di creazione 14 marzo 2023 16.32.05 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## CLI C 1-6 GE/SW 44 CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	5 mm	Profondità (pollici)	0,197 inch
Posizione verticale	6 mm	Altezza (pollici)	0,236 inch
Larghezza	4,2 mm	Larghezza (pollici)	0,165 inch
Peso netto	0,156 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

## Dati generali

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C
Caratteri stampati	Numeri	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	Colore stampa	nero
Colori	giallo	Diametro isolamento, max.	5
Industrie consigliate	Processo, Macchine	Larghezza	4,2 mm
Materiale	PVC, flessibile, senza cadmio	Numero di marcatori per combinazione	1 Bobina = Segnafili e segnacavi
Orientamento della stampa	orizzontale	Processo di stampa	impresso a caldo
Stampa	44	Tipo di stampa	Standard
Versione	CD		

## Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì	Diametro esterno conduttore	2,5 - 5 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	5 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	2,5 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento dei conduttori	1.5 - 4 mm <sup>2</sup>		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Notifica modifica prodotto	<a href="#">PCN CableLine_DE</a> <a href="#">PCN CableLine_EN</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Foglio dati**

**CLI C 1-6 GE/SW 44 CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



Come da figura