

CLI C 2-6 GE/SW L2 CD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Segnafile e segnacavi, 4 - 10 mm, 6 x 7 mm, giallo
Nr.Cat.	1871901729
Tipo	CLI C 2-6 GE/SW L2 CD
GTIN (EAN)	4032248453276
CPZ	125 Pezzo

Data di creazione 14 marzo 2023 16.45.54 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

CLI C 2-6 GE/SW L2 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	8 mm	Profondità (pollici)	0,315 inch
Posizione verticale	6 mm	Altezza (pollici)	0,236 inch
Larghezza	7 mm	Larghezza (pollici)	0,276 inch
Peso netto	0,368 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C
------------------------------------	-------------

Dati generali

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C
Caratteri stampati	Caratteri misti	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	Colore stampa	nero
Colori	giallo	Diametro isolamento, max.	10
Larghezza	7 mm	Materiale	PVC, flessibile, senza cadmio
Numero di marcatori per combinazione	1 Bobina = Segnafile e segnacavi	Orientamento della stampa	orizzontale
Processo di stampa	impresso a caldo	Stampa	L2
Tipo di stampa	Standard	Versione	CD

Segnafile e segnacavi

Alogeni	Sì	Diametro esterno conduttore	4 - 10 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	10 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	4 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	16 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	2,5 mm ²
Sezione di collegamento dei conduttori	2.5 - 16 mm ²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Notifica modifica prodotto	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Foglio dati

CLI C 2-6 GE/SW L2 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



Come da figura