

**LM MT300 15/9 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

- Etichette adesive in poliestere
- Adatte per stampanti laser A4
- resistenti all'abrasione
- Resistenti al calore
- per la siglatura di apparecchiature elettriche e moduli di ogni tipo
- siglabili anche con penna a sfera o pennarello STI

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |   |
|------------|---|
| Versione   | LaserMark, Siglatura di apparecchi, 9 x 15 mm, giallo |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1882890000</a>                            |
| Tipo       | LM MT300 15/9 GE                                      |
| GTIN (EAN) | 4032248486984   |
| CPZ        | 10 Pezzo  |

Data di creazione 14 marzo 2023 19.29.52 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## LM MT300 15/9 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità          | 0,08 mm | Profondità (pollici) | 0,003 inch |
| Posizione verticale | 9 mm    | Altezza (pollici)    | 0,354 inch |
| Larghezza           | 15 mm   | Larghezza (pollici)  | 0,591 inch |
| Peso netto          | 6,4 g   |                      |            |

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...150 °C

## Dati generali

|  |                           |   |   |
|--|---------------------------|---|---|
| Adesivo                                  | Adesivo di acrilato       | Alogeni   | No  |
| Approvazione secondo UL 969              | Sì                        | Campo delle temperature di impiego                              | -40...150 °C  |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 150 °C                    | Campo delle temperature di impiego, min.                        | -40 °C  |
| Classe d'infiammabilità UL 94            | HB                        | Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4   |
| Colori                                   | giallo                    | Larghezza   | 15 mm   |
| Materiale                                | Poliestere, esente da PVC | Numero di marcatori per combinazione                            | 1 Pagina di etichette = 186 Siglatura di apparecchi |
| Processo di stampa                       | Stampa laser              | Qtà/foglio  | 186   |
| Versione                                 | autoadesivo               |   |   |

## Marcatori per apparecchi

Alogeni No

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Download

|                     |  |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Dati ingegneristici | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**Foglio dati**

**LM MT300 15/9 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

