

CC 30/60 K MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I segnafile ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet CONNECT o Plotter

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Fissaggio universale
- Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
- Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
- O marcatori autoadesivi

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.



Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-----------------------|--|
| Versione | ClipCard, Siglatura di apparecchi, 30 x 60 mm, argento |
| Nr.Cat. | 1934330000 |
| Tipo | CC 30/60 K MC NE SI |
| GTIN (EAN) | 4032248590919 |
| CPZ | 30 Pezzo |
| stampante compatibile | 2715590000 2438520000 2438510000 |
| Prodotto alternativo | 1072680000 |

CC 30/60 K MC NE SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Profondità | 1,2 mm | Profondità (pollici) | 0,047 inch |
| Posizione verticale | 30 mm | Altezza (pollici) | 1,181 inch |
| Larghezza | 60 mm | Larghezza (pollici) | 2,362 inch |
| Peso netto | 4,08 g | | |

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...60 °C

Dati generali

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|---------------|
| Adesivo | Nastro biadesivo | Alogeni | No |
| Campo delle temperature di impiego | -40...60 °C | Campo delle temperature di impiego, max. | 60 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 |
| Colori | argento | Industrie consigliate | Macchine |
| Larghezza | 60 mm | Materiale | poliammide 66 |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 MultiCard = Siglatura di apparecchi | Versione | autoadesivo |

Marcatori per apparecchi

Alogeni No

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

| | |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Dati ingegneristici | WSCAD |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |

Foglio dati

CC 30/60 K MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

