

IE-PI-2LC-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Inserti LWL per connettori Var.1 / 4 / 14

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto LC, Inserto maschio 2 LC, Multimode
Nr.Cat.	1962780000
Tipo	IE-PI-2LC-MM
GTIN (EAN)	4032248644865
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 12.45.22 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

IE-PI-2LC-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	59 mm	Profondità (pollici)	2,323 inch
Posizione verticale	10,3 mm	Altezza (pollici)	0,406 inch
Larghezza	13,15 mm	Larghezza (pollici)	0,518 inch
Peso netto	21,4 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Umidità	0…85 % umidità rel.

Dati generali

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	LC
Collegamento 2	Crimp	Colori	altro
Descrizione articolo	Inserito maschio 2 LC, Multimode	Grado di protezione	IP67 con custodia
Materiale base della custodia	Zinco pressofuso PBT	Materiale ghiera	Zirconia
Perdita d'inserzione	≤ 0,4 dB	Smorzamento a riflusso	≥ 30 dB
Struttura	Inseri connettore e flangia adatti per custodia delle varianti 1, 4 e 14	Tipo di filo	Multimode
Umidità	0…85 % umidità rel.		

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61754-20
--------------------	--------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

IE-PI-2LC-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[GOST Approval](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Documentazione utente

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-PI-2LC-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

