

**IE-PI-2LC-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Inserti LWL per connettori Var.1 / 4 / 14

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |  |
|------------|--|
| Versione   | Inserto LC, Inserto maschio 2 LC, Singlemode |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1962790000</a>                   |
| Tipo       | IE-PI-2LC-SM                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248644872                                |
| CPZ        | 10 Pezzo                                     |

Data di creazione 16 marzo 2023 12.45.30 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## IE-PI-2LC-SM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |          |                      |            |
|---------------------|----------|----------------------|------------|
| Profondità          | 59 mm    | Profondità (pollici) | 2,323 inch |
| Posizione verticale | 10,3 mm  | Altezza (pollici)    | 0,406 inch |
| Larghezza           | 13,15 mm | Larghezza (pollici)  | 0,518 inch |
| Peso netto          | 20,2 g   |                      |            |

## Temperature

|                                |                |                                |                            |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| Temperatura d'esercizio        | -40 °C...70 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C                     |
| Temperatura d'esercizio , max. | 70 °C          | Umidità                        | 0&hellip;85 % umidità rel. |

## Dati generali

|                               |   |                        |                   |
|-------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| Cicli di inserimento          | 1000  | Collegamento 1         | LC                |
| Collegamento 2                | Crimp   | Colori                 | altro             |
| Descrizione articolo          | Inserto maschio 2 LC,<br>Singlemode   | Grado di protezione    | IP67 con custodia |
| Materiale base della custodia | Zinco pressofuso PBT  | Materiale ghiera       | Zirconia          |
| Perdita d'inserzione          | ≤ 0,5 dB  | Smorzamento a riflusso | ≥ 40 dB           |
| Struttura                     | Inserti connettore e flangia<br>adatti per custodia delle<br>varianti 1, 4 e 14 | Tipo di filo           | Singlemode        |
| Umidità                       | 0&hellip;85 % umidità rel.  |                        |                   |

## Standard generali

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Connettori a norma | IEC 61754-20 |
|--------------------|--------------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001122    | ETIM 7.0    | EC001122    |
| ETIM 8.0    | EC001122    | ECLASS 9.0  | 19-17-01-22 |
| ECLASS 9.1  | 19-17-01-22 | ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 12.0 | 19-17-01-22 |

## Conformità ambientale del prodotto

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

## Omologazioni

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**IE-PI-2LC-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Download**

Omologazione/Certificato/Documento  
di conformità

[GOST Approval](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Documentazione utente

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

**Foglio dati**

**IE-PI-2LC-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno quotato**

