

**IE-BI-SCRJ2SC-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Inserto SC, Inserto flangia SCRJ su 2 SC, Singlemode
Nr.Cat.	<a href="#">1962870000</a>
Tipo	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645060
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 12.46.10 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1,339 inch
Posizione verticale	13,2 mm	Altezza (pollici)	0,52 inch
Larghezza	15,6 mm	Larghezza (pollici)	0,614 inch
Peso netto	1,1 g		

### Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

### Dati generali

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	SC
Collegamento 2	SCRJ	Colori	altro
Descrizione articolo	Inserito flangia SCRJ su 2 SC, Singlemode	Grado di protezione	IP67 con custodia
Materiale base della custodia	PA	Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB
Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB	Struttura	Inseriti connettore e flangia per custodia delle varianti 1, 4 e 14
Tipo di filo	Singlemode		

### Standard generali

Connettori a norma	IEC 61754-4, IEC 61754-24
--------------------	---------------------------

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-BI-SCRJ2SC-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno quotato**

