

**IE-BI-LCD-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Inserti LWL per connettori Var.1 / 4 / 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Inserto LC, Inserto flangia LC-Duplex, Singlemode
Nr.Cat.	<a href="#">1962880000</a>
Tipo	IE-BI-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645077
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 12.46.43 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## IE-BI-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	30 mm	Profondità (pollici)	1,181 inch
Posizione verticale	13,2 mm	Altezza (pollici)	0,52 inch
Larghezza	15,6 mm	Larghezza (pollici)	0,614 inch
Peso netto	0,9 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Umidità	0&hellip;85 % umidità rel.

## Dati generali

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	LC Duplex
Collegamento 2	LC Duplex	Colori	altro
Descrizione articolo	Inserto flangia LC-Duplex, Singlemode	Grado di protezione	IP67 con custodia
Materiale base della custodia	Zinco pressofuso PBT	Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB
Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB	Struttura	Inserti connettore e flangia adatti per custodia delle varianti 1, 4 e 14
Tipo di filo	Singlemode	Umidità	0&hellip;85 % umidità rel.

## Standard generali

Connettori a norma	IEC 61754-20
--------------------	--------------

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">GOST Approval</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-BI-LCD-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno quotato**

