


IE-PS-SC-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori IE in IP20 per conduttori in rame e in fibra ottica

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore FO, Connettore SC, Multimode, IP20
Nr.Cat.	1962910000
Tipo	IE-PS-SC-MM
GTIN (EAN)	4032248645107
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 12.47.03 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

IE-PS-SC-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 12,4 g

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

Dati generali

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	SC-Simplex
Collegamento 2	incollaggio, crimpatura, lucidatura	Colori	altro
Descrizione articolo	Connettore SC, Multimode	Grado di protezione	IP20
Perdita d'inserzione	≤ 0,4 dB	Smorzamento a riflusso	≥ 30 dB
Tipo di filo	Multimode		

Standard generali

Connettori a norma IEC 61754-4

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	GOST Approval
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN