

IE-PS-LCD-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori LWL LC-Duplex secondo IEC 61754-20 per
diametro esterno del filo 2,6...3 mm

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore FO, Connettore LC-Duplex, Singlemode, IP20
Nr.Cat.	1962980000
Tipo	IE-PS-LCD-SM
GTIN (EAN)	4032248645169
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 12.48.40 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

IE-PS-LCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 0,5 g

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Umidità	0…93 % umidità rel.

Dati generali

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	LC Duplex
Collegamento 2	incollaggio, crimpatura, lucidatura	Colori	altro
Descrizione articolo	Connettore LC-Duplex, Singlemode	Diametro filo singolo, max.	1,4 mm
Diametro filo singolo, min.	0,6 mm	Diametro guaina, max.	3 mm
Diametro guaina, min.	2,8 mm	Forza di estrazione del cavo, min.	100 N
Grado di protezione	IP20	Materiale base della custodia	PC UL 94 V0
Materiale boccola a crimpare	Rame, nichelato	Materiale calotta antipolvere	TPE
Materiale del passacavo antipiegamento	TPE	Materiale ghiera	Zirconia
Materiale molla di compressione	Acciaio, inossidabile	Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB
Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB	Tipo di filo	GOF, Singlemode
Umidità	0…93 % umidità rel.	Utilizzo materiale custodia	Pressofusione di zinco

Standard generali

Connettori a norma IEC 61754-20

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	GOST Approval
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PS-LCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato**