

**IE-PS-V04P-2LC-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Set di connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106  
Var.4 (IEC24702) in plastica incl. inserto LC

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore FO, Variante 4, LC-Duplex Singlemode, IP67
Nr.Cat.	<a href="#">1963340000</a>
Tipo	IE-PS-V04P-2LC-SM
GTIN (EAN)	4032248651818
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 12.52.50 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**IE-PS-V04P-2LC-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	77,8 mm	Profondità (pollici)	3,063 inch
Posizione verticale	20,1 mm	Altezza (pollici)	0,791 inch
Larghezza	20,2 mm	Larghezza (pollici)	0,795 inch
Peso netto	35,9 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

**Dati generali**

Cicli di inserimento	500	Collegamento 1	LC
Collegamento 2	incollaggio, crimpatura, lucidatura	Colori	altro
Descrizione articolo	Variante 4, LC-Duplex Singlemode	Diametro guaina, max.	10 mm
Diametro guaina, min.	5 mm	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	PA UL 94 V0	Perdita d'inserzione	0,5 dB Singlemode, 0,4 dB Multimode
Smorzamento a riflusso	40 dB Singlemode; 30 dB Multimode	Tipo di filo	Singlemode
Utilizzo materiale custodia	PBT, Pressofusione di zinco		

**Standard generali**

Connettori a norma	IEC 61076-3-106 var. 4, IEC 61754-20
--------------------	---

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e3782e8e-7b94-417d-a6f7-ac548c86df93

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**IE-PS-V04P-2LC-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Download**Omologazione/Certificato/Documento  
di conformità[GOST Approval](#)

Dati ingegneristici

[WSCAD](#)

Notifica modifica prodotto

[20210412 Technical change for cap nut V1 and V4](#)[20210412 Technische Änderung zu Hutmutter V1 und V4](#)

Documentazione utente

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

**IE-PS-V04P-2LC-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Disegno quotato**