

IE-BS-V01M-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106
Var.1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in metallo incl. inserto
RJ45

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Flangia RJ45, IP67, Variante 1 metallo, giunto RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.	1963470000
Tipo	IE-BS-V01M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645565
CPZ	10 Pezzo

IE-BS-V01M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	32 mm	Altezza (pollici)	1,26 inch
Larghezza	32 mm	Larghezza (pollici)	1,26 inch
Peso netto	72,8 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	RJ45
Descrizione articolo	Variante 1 metallo, giunto RJ45 / RJ45	Materiale delle guarnizioni	EPDM
Colori	altro	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Schermatura	Custodia completa a 360°deg;	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	750		

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-106 var. 1, IEC 60603-7-5 1	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	---	----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E316369

IE-BS-V01M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	GOST Approval ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel DUXR.E316369
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Notifica modifica prodotto	Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal) - EN Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal) - DE 20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 (Metall) 20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 (Metall) 20190724 Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal)
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Disegni**Sezione di montaggio**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws